

品番：EA813DC-220F

品名：DC36V インパクトドライバー・グラインダー-セット(充電式)



販売価格	92,400円(税抜)／101,640円(税込)			
カタログ価格	92,400円(税抜)／101,640円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 01:20現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XP)+G18DSL(NN) ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・ディスクグラインダー ・インパクトドライバー ・切断砥石 ・ツールキャリア		
＜ディスクグラインダー仕様＞ ・用途: 切削・切断用 ・バッテリー: 18Vリチウムイオン電池5.0Ah ・充電時間: 約35分 ・スピンドル径: M10×1.5 ・回転数: 9,100rpm ・砥石サイズ: 100mm ・穴径: 15mm ・砥石厚さ: レジノイド ・フレキシブル砥石: 3.5mm ・レジノイド砥石: 4mm、6mm ・砥石取付シャフトサイズ 10(ネジピッチ: 1.5)×10mm ・サイズ: 293(L)×106(D)×60(H)mm ・重量: 2.0kg ・付属品: レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ ・替カーボンブラシ: EA813HH-9			
＜インパクトドライバー仕様＞ ・バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah) ・充電時間(気温20℃時): 約25分(満充電時)			

・締付能力 - 小ねじ:4～8mm - 普通ボルト:M5～M16 - 高力ボルト:M5～M14 - テクスねじ:φ3.5～φ6 - コーススレッド:22～125mm ・最大締付トルク(気温20℃満充電時) 200N・m(2,040kgf・cm) ・回転数(気温20℃満充電時) - ソフトモード:0～900rpm - パワーモード:0～3400rpm - ボルトモード:0～2900rpm - テクスモード:0～3700rpm ・打撃数(気温20℃満充電時) - ソフトモード:0～2000rpm - パワーモード:0～4100rpm - ボルトモード:0～4100rpm - テクスモード:0～2200rpm ・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状 ・サイズ:116(L)×241(H)mm ・重量:1.6kg(バッテリー装着時) ・付属品 - バッテリー×2 - 急速充電器(冷却機能付) - 収納ケース - 電池カバー×2 ・直流ブラシレスモーター ・LEDライト付 ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。 ・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
＜切断砥石仕様＞ ・最高使用周速度:4300m/min ・最大回転数:13690rpm ・サイズ:100×2×15mm(外径×厚み×穴径) ・粒度:A/WA46P ・入数:10枚入り ・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です ・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます
＜ツールキャリア仕様＞ ・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm ・容量:26L ・重量:2.6kg ・材質:ポリエステル(600デニール) ・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、束ねることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.