


品番 : EA813DC-225J

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナルセット品
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">・18V-36V充電式インパクトドライバー・6本組コーティングドリル・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5本・ねじすべり止め剤・マグネットキャッチ・樹脂ケース

<インパクトドライバ仕様>

- ・バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
- ・充電時間(気温20°C時): 約25分(満充電時)
- ・締付能力
- 小ねじ: 4~8mm
- 普通ボルト: M5~M16
- 高力ボルト: M5~M14
- テクスねじ: φ3.5~φ6
- コーススレッド: 22~125mm
- ・最大締付トルク(気温20°C満充電時)
200N·m(2,040kgf·cm)
- ・回転数(気温20°C満充電時)
ソフトモード: 0~900rpm
パワーモード: 0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード: 0~2900rpm
テクスモード: 0~3700rpm
・打撃数(気温20°C満充電時)
ソフトモード: 0~2000rpm
パワーモード: 0~4100rpm

ボルトモード:0~4100rpm

テクスモード:0~2200rpm

・先端形状:二面幅6.35ピット挿入形状

・サイズ:116(L)×241(H)mm

・重量:1.6kg(バッテリー装着時)

・付属品

バッテリー×2

急速充電器(冷却機能付)

収納ケース

電池カバー×2

力こぶピット85mm(スレンダータイプ)

・直流ブラシレスモーター

・LEDライト付

・ピット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。

・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

・防じん・防水IP56

・力こぶピット(スレンダータイプ)付

ピット長:85mm

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状

アンビルを痛めにくい特殊断面形状

トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<ねじすべり止め剤仕様>

・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用

・重量:22g

<マグネットキャッチ仕様>

・サイズ:12×15×12(H)mm

・材質:PC、ネオジム磁石

・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm

・手動にも電動にも使用できます。

<コーティングドリル仕様>

・ドリルセット:6本組

1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り)

・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング

・六角シャンク:6.35mm

・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、

木工用

・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです

・ねじれ、空回り防止加工を施しています

・充電式インパクトドリル使用可能です

<両頭ピット仕様>

・六角シャンク:1/4"

・サイズ:(+)#2、(-)6mm

・全長:150mm

・入数:5本入り

・マグネット付

<ドリル仕様>

・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入)

・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング

・六角シャンク:6.35mm

・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用

・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。

・ねじれ、空回り防止加工を施しています。

代替品



品番 EA813DC-250
コメント 違い: セット内容

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.