品番: EA813DC-225J

品名: DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	75,000円 (税抜)/82,500円(税込)				
カタログ価 格	75,000円(税抜)/82,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 19:28現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0849ページ				









仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナ ルセット品
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	・18V-36V充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングドリル ・両頭ビット(+)#2・(ー)6.0mm×5本 ・ねじすべり止め剤 ・マグネットキャッチ ・樹脂ケース

<インパクトドライバー仕様>

·バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)

·充電時間(気温20°C時):約25分(満充電時)

・締付能力 小ねじ:4~8mm

普通ボルト: $M5\sim M16$ 高力ボルト: $M5\sim M14$ テクスねじ: $\phi3.5\sim \phi6$

コーススレッド:22~125mm

・最大締付トルク(気温20℃満充電時)

200N·m(2,040kgf·cm) ·回転数(気温20℃満充電時)

ソフトモード:0~900rpm

パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)

ボルトモード:0~2900rpm テクスモード:0~3700rpm ・打撃数(気温20℃満充電時) ソフトモード:0~2000rpm パワーモード:0~4100rpm ボルトモード:0~4100rpm テクスモード:0~2200rpm

・先端形状: 二面幅6.35ビット挿入形状

・サイズ:116(L)×241(H)mm

·重量:1.6kg(バッテリー装着時)

·付属品

バッテリー×2

急速充電器(冷却機能付)

収納ケース

電池カバー×2

力こぶビット85mm(スレンダータイプ)

- ・直流ブラシレスモーター
- ・LEDライト付
- ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
- ・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
- ·防じん·防水IP56
- ・カこぶビット(スレンダータイプ)付

ビット長:85mm

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状

アンビルを痛めにくい特殊断面形状

トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<ねじすべり止め剤仕様>

- ・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用
- ·重量:22g

<マグネットキャッチ仕様>

- ・サイズ:12×15×12(H)mm
- ·材質:PC、ネオジム磁石
- ·対応サイズ:丸軸·六角シャンク:6.35mm
- ·手動にも電動にも使用できます。

<コーティングドリル仕様>

- ・ドリルセット:6本組
- 1.5·2.0·2.5·3.0·4.0·5.0mm(各1本入り)
- ·材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
- ·六角シャンク: 6.35mm
- ・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、

木工用

- ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです
- ・ねじれ、空回り防止加工を施しています
- ・充電式インパクトドリル使用可能です

<両頭ビット仕様>

- ・六角シャンク:1/4"
- ·サイズ:(+)#2、(一)6mm
- ·全長:150mm
- ・入数:5本入り
- マグネット付

<ドリル仕様>

- ·サイズ:1.5·2.0·2.5·3.0·4.0·5.0mm(各1本入)
- ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
- ·六角シャンク:6.35mm
- ・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用
- ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。
- ・ねじれ、空回り防止加工を施しています。

代替品



品番EA813DC-250コメント違い:セット内容

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.