品番: EA813DC-225K

品名: DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	82,900円(税抜)/91,190円(税込)				
カタログ価 格	82,900円(税抜)/91,190円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 08:58現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					

















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)※ESCOオリジナ ルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4"×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)

<インパクトドライバー仕様>

·バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)

・充電時間:約25分(フル充電時)

·締付能力

小ねじ:4~8mm

普通ボルト: M5~M16 高力ボルト: M5~M14 テクスねじ: ϕ 3.5~ ϕ 6 コーススレッド: 22~125mm

・最大締付トルク

200N·m(2,040kgf·cm)

·回転数

ソフトモード:0~900rpm

パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)

ボルトモード:0~2900rpm テクスモード:0~3700rpm

·打擊数

ソフトモード:0~2000rpm パワーモード:0~4100rpm ボルトモード:0~4100rpm テクスモード:0~2200rpm

- ・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
- ・サイズ:116(L)×241(H)mm
- ·重量:1.6kg(バッテリー装着時)
- ·付属品

バッテリー×2

急速充電器(冷却機能付)

収納ケース

電池カバー×2

力こぶビット85mm(スレンダータイプ)

- 直流ブラシレスモーター
- ·LEDライト付
- ・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
- ・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
- ·防じん·防水IP56
- ・力こぶビット(スレンダータイプ)付

ビット長:85mm

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状

アンビルを痛めにくい特殊断面形状

トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ·サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
- ·六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ·溝長:13mm
- ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)

アセチ(樹脂)

- ・マグネット付
- ・欠けに強い衝撃吸収ビット
- ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ビットホルダー>

- ·六角対辺:1/4"
- ·全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>

- ·サイズ:2.0·2.5·3.0·3.5·4.0mm
- ·六角シャンク:6.35mm
- ·材質:HSS(ハイス鋼)
- ·X型シンニング加工(2mm以上)
- ・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
- ・インパクトドライバーに使用可能です。

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

代替品



品番 EA813DC-225L

コメント 変更点:インパクトドライバー型式



品番 EA813DC-250

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.