

品番：EA813DC-225L

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
カタログ価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DD(2XHLSZ)※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・DC36V 充電式インパクトドライバー ・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット ・1/4"×150mm ビットホルダー ・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)	仕様	ESCOセット
インパクトドライバー仕様①	<充電時間> 約25分(フル充電時) <締付能力> 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm <最大締付トルク> 200N・m(2040kgf・cm) <回転数> ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、 0~(1900~3600) rpm(カスタマイズ) ボルトモード:0~2900rpm テクスモード:0~3700rpm	インパクトドライバー仕様②	<打撃数> ソフトモード:0~2000rpm パワーモード:0~4100rpm ボルトモード:0~4100rpm テクスモード:0~2200rpm <先端形状> 二面幅6.35ビット挿入形状 <サイズ> 116(L)×241(H)mm <重量> 1.6kg(バッテリー装着時) <付属品> バッテリー×2 急速充電器(冷却機能付き)

<p>5本組 衝撃吸収ビット 仕様</p>	<p>サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85 (2本)、(+)#2×110(2本) 六角シャンク: 6.35mm(1/4") 溝長:13mm 材質:クロムモリブデンバナジウム鋼 (ビット)、アセチ(樹脂) ・マグネット付き ・欠けに強い衝撃吸収ビット ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性</p>	<p>ビットホルダー仕様</p>	<p>六角対辺:1/4" 全長:150mm ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ 回しや穴あけ作業に最適 ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強 度アップ</p>
<p>5本組 鉄工用ドリル (六角軸)仕様</p>	<p>サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm 六角シャンク:6.35mm 材質:HSS(ハイス鋼) X型シンニング加工(2mm以上) 対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など</p>		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.