

品番：EA813DC-22G

品名：DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)



販売価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)
仕様	標準セット	用途	ねじ・ボルトの締付け作業に
最大トルク	200N・m(2,040kgf・cm)	締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数	ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:[デフォルト] 0~3400min-1(回転/分)、[カスタマイズ]0~(1900~3600)min-1(回転/分) ボルトモード:0~2900min-1(回転/分) テクスモード:0~3700min-1(回転/分)	打撃数	ソフトモード:0~2000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4100min-1(打撃/分) ボルトモード:0~4100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2200min-1(打撃/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
サイズ	116×241(H)mm	ヘッド長	114mm
センターハイト	29mm	重量	1.6kg(バッテリー装着時)
IP規格	IP56(防じん/防水)	先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状

モーター	直流ブラシレスモーター	LEDライト	白色LED(3灯)
カラー	緑	付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、カコぶビット85mm(スレンダータイプ)
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。			
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。			
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)			
モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。			
ケース上蓋に先端工具類を収納するスペース付。			

代替品

	品番	EA813DC-81
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.