

品番 : EA813DC-22G

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)



販売価格	79,700円(税抜)／87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜)／87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 08:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0849ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPSZ)
仕様	標準セット	用途	ねじ・ボルトの締付け作業に
最大トルク	200N·m(2,040kgf·cm)	締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ: φ 3.5~φ 6 コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数	ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:[デフォルト] 0~3400min-1(回転/分)、[カスタマイズ]0~(1900~3600)min-1(回転/分) ボルトモード:0~2900min-1(回転/分) テクスモード:0~3700min-1(回転/分)	打撃数	ソフトモード:0~2000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4100min-1(打撃/分) ボルトモード:0~4100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2200min-1(打撃/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
サイズ	116×241(H)mm	ヘッド長	114mm
センター高さ	29mm	重量	1.6kg(バッテリー装着時)
IP規格	IP56(防じん/防水)	先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状

モーター	直流ブラシレスモーター	LEDライト	白色LED(3灯)
カラー	緑	付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
ピット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。			
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。			
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスΦ7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)			
モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。			
ケース上蓋に先端工具類を収納するスペース付。			

#### 代替品

	<b>品番</b> EA813DC-81 <b>コメント</b> 仕様をご確認ください。
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.