


品番：EA813DC-24A

品名：DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)



販売価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPBSZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	200N・m (2,040kgf・cm)
締付能力	小ねじ: 4~8mm 普通ボルト: M5~M16 高力ボルト: M5~M14 テクスねじ: φ3.5~φ6 コーススレッド: 22~125mm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間	約19分実用充電(実用充電) 約25分(フル充電)	無負荷回転数	ソフトモード: 0~900rpm パワーモード: 0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ) ボルトモード: 0~2900rpm テクスモード: 0~3700rpm
打撃数	ソフトモード: 0~2000rpm パワーモード: 0~4100rpm ボルトモード: 0~4100rpm テクスモード: 0~2200rpm	サイズ	116×241(H)mm
ヘッド長	114mm	重量	1.6kg(バッテリー装着時)
先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状	モーター	直流ブラシレスモーター
LEDライト	白色LED(3灯)	カラー	黒
付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能)	一充電当たりの作業量	【木ねじ締付】

	付)、収納ケース、電池カバー×2、カコぶビット85mm(スレンダータイプ)		<p>φ5.4×90mm(ラワン材・下穴なし) 2.5Ah(マルチボルト):約460本 φ4.3×65mm(ラワン材・下穴なし) 2.5Ah(マルチボルト):約760本 【金物ビス締付】 φ6.0×120mm(杉材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約160本 【小ねじ締付】 M8×16mm2.5Ah(マルチボルト):約4,200本</p>
防じん・防水IP56			
LEDライト付			
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。			
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。			
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)			
モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。			
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状			
アンビルを痛めにくい特殊断面形状			
トーション&カコぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少			
<p>カコぶビット(スレンダータイプ)付</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビット長:85mm ・ねじ頭が見やすいスリムな先端形状 ・アンビルを痛めにくい特殊断面形状 ・トーション&カコぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少 			

代替品

	<p>品番 EA813DC-82</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.