

品番：EA813DC-27

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	107,000円(税抜) / 117,700円(税込)		
カタログ価格	107,000円(税抜) / 117,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 17:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



使いやすさをさらに追及!「パワー」と「静かさ」を備えた18V 静音インパクトドライバー

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WHP18DA
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	33N・m(336.7kgf・cm)
締付能力	普通ボルト:M5~M10 コーススレッドねじ:22~125mm 小ねじ:4~8mm テクスねじ:φ3.5~φ6mm 高力ボルト:M5~M6	六角軸二面幅	6.35mm
バッテリー	18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー	充電器	AC100V(50/60Hz)
充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分	無負荷回転数	弱モード:0~1,000min-1(回/分) 中モード:0~1,700min-1(回/分) 強モード:0~2,800min-1(回/分) テクスモード:0~2,800min-1(回/分)
打撃数	弱モード:0~800min-1(打撃/分) 中モード:0~1,500min-1(打撃/分) 強モード:0~2,900min-1(打撃/分) テクスモード:0~1,500min-1(打撃/分)	サイズ	128×243(H)×29mm(バッテリー装着時)
重量	1.7kg	付属品	マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、電池カバー、取扱説明書

低騒音で作業環境を選ばない

全長128mmのコンパクトボディで閉所でも取り回しが簡単

定速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもねじ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能

暗所でも作業しやすい3灯式LEDライト付き

ラッチの閉め忘れによる小物のバラまきを防止する小物入れの簡易ロックや側面引き出し用の溝など改良された新ケースを採用。IP65相当の防じん耐水性を兼ね備え、ちりやほこり・水の侵入を防止。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.