

品番 : EA813DC-82

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)



販売価格	83,000円(税抜)／91,300円(税込)		
カタログ価格	83,000円(税抜)／91,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DD(2XHBSZ)
仕様	標準セット	用途	ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に
最大トルク	200N·m(2,040kgf·cm)	締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ: φ 3.5~φ 6 コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数	ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:0~3,400min-1(回転/分) Appモード(アプリ設定時):0~[1,900~3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発):0~2,900min-1(回転/分) テクスモード:0~3,700min-1(回転/分)	打撃数	ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発):0~4,100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah) ※Bluetooth搭載	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分

全長×高さ	118mm×243mm(EA813HF-21A 装着時)	ヘッド長	111mm
センターハイド	29mm	重量	1.6kg(バッテリー装着時)
IP規格	IP56(防じん/防水)	先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状
モーター	直流ブラシレスモーター	LEDライト	白色LED(9灯)
カラー	ストロングブラック	付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
充電器	UC18YDML		

ビット振れが少ない

¥"トリプルハンマ"と電子制御により、¥"使い易さ"とハイパワーを両立

低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上

逆転時オートスローでナットの脱落を抑制

LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)

暗がりでも見やすい自光式操作パネル

HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加

新インジェクションケース採用(金属ラッチ、小物入れ簡易ロック、IP65相当、電池3個収納可能)

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.