

品番：EA813DC-87

品名：DC36.0V インパクトドライバ-(充電式/本体/黒)



販売価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DD(NNB)
仕様	本体のみ (別売: バッテリー・充電器・収納ケース)	用途	ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に
最大トルク	200N・m (2,040kgf・cm)	締付能力	小ねじ: 4~8mm 普通ボルト: M5~M16 高力ボルト: M5~M14 テクスねじ: φ3.5~φ6 コーススレッド: 22~125mm
無負荷回転数	ソフトモード: 0~900min-1(回転/分) パワーモード: 0~3,400min-1(回転/分) Appモード(アプリ設定時): 0~[1,900~3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時): 0~420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発): 0~2,900min-1(回転/分) テクスモード: 0~3,700min-1(回転/分)	打撃数	ソフトモード: 0~2,000min-1(打撃/分) パワーモード: 0~4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時): 0~4,100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時): 0~4,100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発): 0~4,100min-1(打撃/分) テクスモード: 0~2,200min-1(打撃/分)
全長×高さ	118mm×243mm (EA813HF-21A 装着時)	ヘッド長	111mm

センターハイト	29mm	IP規格	IP56(防じん/防水)
先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状	モーター	直流ブラシレスモーター
LEDライト	白色LED(9灯)	カラー	ストロングブラック
付属品	カコぶビット85mm(スレンダータイプ)		
¥"トリプルハンマ¥"と電子制御により、¥"使い易さ¥"とハイパワーを両立			
逆転時オートスローでナットの脱落を抑制			
ビット振れが少ない			
低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性向上			
LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)			
暗がりでも見やすい自光式操作パネル			
HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加 (HiKOKIアプリとの連動には別途Bluetooth対応電池が必要です)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.