品番: EA813DC-87

品名: DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/黒)



販売価格	31,100円 (税抜)/34,210円(税込)			
カタログ価格	31,100円(税抜)/34,210円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:44現在)			
商品入数	1 販売単位 台			
カタログページ	0849ページ			









専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DD(NNB)
仕様	本体のみ (別売:バッテリー・充電器・収納ケース)	用途	ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作 業に
最大トルク	200N·m(2,040kgf·cm)	締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ: φ3.5~ φ6 コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数	ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:0~3,400min-1(回転/分) 分) Appモード(アプリ設定時):0~[1,900 ~3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時): 0~420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発):0~2, 900min-1(回転/分) テクスモード:0~3,700min-1(回転/分)	打擊数	ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時):0~4, 100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~4, 100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発):0~4, 100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分)
全長×高さ	118mm×243mm(EA813HF-21A 装着時)	ヘッド長	111mm

センターハイト	29mm	IP規格	IP56(防じん/防水)
先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状	モーター	直流ブラシレスモーター
LEDライト	白色LED(9灯)	カラー	ストロングブラック
付属品	力こぶビット85mm(スレンダータイプ)		

¥"トリプルハンマ¥"と電子制御により、¥"使い易さ¥"とハイパワーを両立

逆転時オートスローでナットの脱落を抑制

ビット振れが少ない

低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性向上

LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)

暗がりでも見やすい自光式操作パネル

HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加 (HiKOKIアプリとの連動には別途Bluetooth対応電池が必要です)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.