

品番：EA813DC-8D

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,500円(税抜) / 73,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,500円(税抜) / 73,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 00:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0831ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | WH14DB(2YC) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 電源 | DC14.4V |
| 最大トルク | 167N・m(1,703kgf・cm) | 締付能力 | 小ネジ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 20分 |
| 回転数 | 0~3,000rpm | 打撃数 | 0~3,300回/分 |
| サイズ | 128×240(H)mm | 重量 | 1.4kg(バッテリー含む) |
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| LEDライト | 白色LED | 先端形状 | 二面幅6.35ビット挿入形状 |
| 付属品 | 充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、 電池カバー×2個 | | |

※ビット別売

無段変速

正逆転可能

ブレーキ付

電池残量表示機能付(本体)

コンパクトで取り回しやすい

カーボンブラシ交換不要で手間いらず

トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい

暗い場所でも作業しやすいLEDライト

ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.