品番: EA813DD-5A

品名: DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)



販売価格	44,800円(税抜)/49,280円(税込)				
カタログ価 格	44,800円(税抜)/49,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 18:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0848ページ				







## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH10DCL(LMSK)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	30Nm(306kgf·cm)
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M4~M10 高力ボルト:M4~M8	バッテリー	10.8V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	0~2,100rpm	打撃数	0~3,000回/分
サイズ	280×53(H)mm	重量	1.0kg(バッテリー含む)
付属品	(+)No.2ビット、バッテリー (EA813HC-7)×1、充電器 (EA813H-10.8HA)、ケース	LEDライト	白色LED
電池残量警告ランプ	赤色LED	六角軸二面幅	6.35mm

無段変速、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付

ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮

小形・軽量で取り回しに優れます。

暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。

電池残量が少なくなると点灯します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.