

品番 : EA813DG-7C

品名 : AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	CID-1130
電源	AC100V/180W	回転数	0~2500rpm(無負荷時)
打撃数	0~3100回/分	サイズ	190×60×190(H)mm
重量	1.0kg	コード長	2m
付属品	ドライバー(+ビットNo.2×65mm)	替カーボンブラシ	EA813RA-5
最大トルク	115N・m	締付能力	小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱

回転速度を変更できる無段変速スイッチ

手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用

長いネジやボルトの締付けに

最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

