

品番 : EA813DN-12

品名 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット



販売価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
カタログ価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WR36DE(2XPSZ)
用途	構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに	仕様	バッテリー・充電器セット
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(36V/2.5Ah) ※Bluetooth機能付	差込角	1/2" DR(12.7mm)
締付能力	普通ボルト:M10~M24 高力ボルト:M10~M20	最大締付トルク	630N·m ※M24高力ボルト(強度区分10.9)を5秒締付け
最大ゆるめトルク	900N·m ※3秒以内にゆるめられるM27(F10T)ボルトの締付けトルク	回転数	1:0~1,500min-1(回転/分) 2:0~1,800min-1(回転/分) 3:0~2,100min-1(回転/分) 4:0~2,400min-1(回転/分)
打撃数	1:0~2,200min-1(打撃/分) 2:0~2,600min-1(打撃/分) 3:0~3,000min-1(打撃/分) 4:0~3,400min-1(打撃/分)	防じん・耐水性能	IP56(電池装着時、本体のみ)
モーター	直流ブラシレスモーター	サイズ(全長×高さ×センタハイド)	169×278×36mm
重量	2.7kg(EA813HF-17B装着時)	充電時間	約25分
振動3軸合成値	13.5m/s ²	付属品	バッテリー(EA813HF-21A)×2、充電器(EA813H-18A)、電池カバー、樹脂

<取り回しやすい軽量コンパクトボディ>

軽量2.7kg&コンパクト169mm(全長)で、狭い場所での取り回しやすさと、630N·mの締付けトルクでパワフルさを両立しました。

オートストップ機能(正転)、オートスロー機能(逆転)付き

オートストップ:設定された時間で自動停止して、ボトルの締め過ぎを防止します。

オートスロー:設定された時間・回転速度に自動で停止・变速しナットの脱落防止を補助します。

※スイッチ引き量が最大の時のみ、HiKOKI専用アプリでの設定が必要。

HiKOKI専用アプリで回転数(パワー):4段階設定

オートストップ時間:0.1~10秒で調節可能!(0.1秒刻み)

<作業量(目安)>

作業内容:ボルトの締付け(1.5秒)M16×55(F10T)

Ah:2.5Ah(マルチボルト)

1充電当たりの作業量:約240本

<防じん・耐水>

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56も防じん・耐水機能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

※IP56適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するわけではありません。

過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみのIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

電池残量表示付(バッテリー)

※ソケットは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.