

品番：EA813DN-2D

品名：DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	71,600円(税抜)／78,760円(税込)		
カタログ価格	71,600円(税抜)／78,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 04:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WR14DBDL2(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah
充電時間	30分	最大締付トルク	265N.m(2700kgf)
締付能力	普通ボルト:M10～M20 高力ボルト:M10～M16	無負荷回転数	弱:0～1000、 中:0～2000、 強・単発:0～2600rpm
打撃数	弱:0～1200、 中:0～2500、 強・単発:0～3500回/分	先端形状	四角ドライブ12.7mm
振動3軸合成値	13.4m/s2	サイズ	145×244(H)mm (バッテリー装着時)
質量	1.7kg(バッテリー装着時)	付属品	電池パック×2、 急速充電器(冷却機能付)、 電池カバー、収納ケース
替バッテリー	EA813HE-16		
ソケット別売			
LEDライト付、電池残量表示付、正逆転、 ブレーキ付、無段変速			
ブラシレスモーター搭載(eモーター)			

IP56適合製品

(工具本体に蓄電池を装着した状態で工具本体のみIP56の保護に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。)

強力トルク&コンパクトボディで使いやすい

代替品



品番 EA813DN-7B

コメント 1/2"DR DC36V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.