

品番：EA813DN-7B

品名：DC36V (1/2"DR) インパクトレンチ



販売価格	90,800円(税抜) / 99,880円(税込)		
カタログ価格	90,800円(税抜) / 99,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/20 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WR36DH(2XPSZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	締付:350N.m 緩め:650N.m
締付能力	普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、 18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 (工具本体により自動で切り替わります。)
回転数	1:0~1,200rpm 2:0~1,800rpm 3:0~2,400rpm 4:0~3,000rpm ※気温20℃満充電時、無負荷回転数	打撃数	1:0~1,600回/分 2:0~2,400回/分 3:0~3,200回/分 4:0~4,100回/分 ※気温20℃満充電時
充電器	AC100V	充電時間	25分
サイズ	144×251(H)mm	防じん・耐水性能	IP56
重量	2.0kg(バッテリー装着時)	付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、電池カバー
先端形状	四角ドライブ 12.7mm	一充電当たりの作業量	【ボルト締付け】 M16×55(F10T)締付け時間1.5秒 2.5Ah(マルチボルト):約280本 【土台緊結皿座金締付け】

			土台緊結皿座金 M12 ヒノキ材、下穴φ21mm 2.5Ah(マルチボルト):約50本
切替機能設定	【用途】 1:小形ボルト・ナットの仮締め作業など 2:自動車のホイールナットや配管の仮締め作業など 3・4:重機や鉄骨の仮締め作業など 【オートストップ時間】 1・2・3:打撃開始後0.5秒で停止 4:打撃開始後1.0秒で停止	カスタマイズモード(アプリ設定)	【無負荷最高回転数】 1,200・1,800・2,400・3,000rpmから選択 【用途】 作業に合わせて回転数とオートストップ時間を調整したい場合 【オートストップ時間】 0.1~10秒の範囲で設定
振動3軸合成値	14.9m/s ²		

4段階のオートストップ機能(正転)で締め過ぎを防止します。

4段階のオートスロー機能(逆転)でナットの脱落防止を補助します。

LEDライト、正逆転切替スイッチ、無段変速、ブラシレスモーター、電池残量表示機能(バッテリー)

設備系の小型インパクトではクラス最強

スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整が可能です。

※Bluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です。

ソケット着脱部にフリクションリング機能を採用し、ソケットの交換作業がスムーズ!

※ソケット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.