

品番 : EA813DN-8A

品名 : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WR36DA(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	1,100N.m
締付能力	普通ボルト:M12～M30 高力ボルト:M10～M24	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間	25分	回転数	弱1:0～600、弱2:0～900、中:0～1,200、強:0～1,500rpm
打撃数	弱1:0～1,200、弱2:0～1,800、中:0～2,300、強:0～2,900回/分	サイズ	221×290(H)mm
重量	3.7kg(バッテリー装着時)	付属品	バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース
防じん・耐水性能	IP56		

AC100V並みの強力パワーを実現

小形・軽量で取り回しやすい

締付け作業に合わせて4段階の打撃力に設定可能

無段变速付、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付

電池残量表示付(バッテリー)

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

ソケット別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.