

品番：EA813DN-9

品名：DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)

	販売価格	104,000円(税抜)／114,400円(税込)		
	カタログ価格	104,000円(税抜)／114,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 09:25現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WR36DD(2XPS)
用途	構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに	仕様	バッテリー・充電器セット
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	25分	回転数	1:0～1500 2:0～1800 3:0～2100 4:0～2400rpm (気温20℃満充電時)
打撃数	1:0～2200 2:0～2600 3:0～3000 4:0～3400打撃/分 (気温20℃満充電時)	サイズ	169×276(H)mm
重量	2.7kg	最大トルク	630N・m
締付能力	普通ボルト:M10～M24 高力ボルト:M10～M20	差込角	3/4¥"DR
防じん・耐水機能	IP56	付属品	バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース
Bluetooth機能が付いたバッテリーを標準付属。			

4段階のオートストップモードで締め過ぎを防止します。
お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして、Bluetooth機能付きのバッテリーを本体に取り付けることでアプリから締付モードの回転数(4パターン)とオートストップ時間(0.1～10秒)を設定できます。
樹脂ケースセット
ソケット着脱部にフリクションリング機能採用によりソケットの交換作業がスムーズ！
ソケット別売
高速の締め/緩めのスピードで作業時間を短縮
軽量コンパクトボディで取り回しがラク。

代替品

	品番 EA813DN-9A コメント 違い:電池
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.