

品番：EA813DT-2A

品名：AC100V/320W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ



販売価格	23,500円(税抜)／25,850円(税込)			
カタログ価格	23,500円(税抜)／25,850円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 21:08現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0856ページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	IW-2000
電源	AC100V・320W	回転数	Highモード:0～3,100rpm Lowモード:0～2,600rpm
打撃数	Highモード:0～3,200回/分 Lowモード:0～2,500回/分	サイズ	72.5×233×205mm
重量	1.5kg	コード長	5m
付属品	ソケット:19mm、21mm×各1個 (L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース	替カーボンブラシ	EA813RA-6
締付能力	普通ボルト:M10～M16 高力ボルト:M10～M16	電流	3.5A
ソケット差込口	12.7mm(四角ドライブ)	振動3軸合成値	6.6m/s2(EN60745-2-2に基づき測定)
材質	PAその他金属	最大トルク	200N・m
ボルト・ナットの締付け、ゆるめに			
薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)			
2段階トルク調節			
暗所での作業をアシストするLEDライト付			

LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.