

品番：EA813PA-101A

品名：DC14.4V インパクトドライバー-セット(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 86,100円(税抜) / 94,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 86,100円(税抜) / 94,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/17 07:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | | | |




仕様

| | | | |
|--|--|-------|---|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ76A1LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品 |
| <p><セット内容></p> <ul style="list-style-type: none">・充電式インパクトドライバー・両頭(+ビット)#2×65mm・両頭(+ビット)#2×110mm・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm・ソケットアダプター・ソケットセット(3/8"DR:6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm)・6本組コーティングストレートドリル・Hexドライバービットセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 全長:50mm)・マグネットキャッチ | | | |
| <p><充電式インパクトドライバー仕様></p> | | | |
| 仕様 | プラスチックケースセット | 最大トルク | 強モード160N・m 中モード150N・m 弱モード26N・m 即フルモード160N・m |
| 締付能力 | 普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 テクス:3.5~6mm 木ねじ:3.5~9.5mm | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約40分 |
| 回転数 | 強:0~2,800 | 打撃数 | 強モード:0~3,100回/分 |

| | | | |
|-----------------------|---|------|---|
| | 中:0~1,450 弱:0~950 テクス:0~2,800rpm 即フルモード:2,800rpm | | 中モード:0~2,500回/分 弱モード:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フルモード:3,100回/分 |
| サイズ | 127×232×60(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) |
| 付属品 | 急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース | | |
| 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | | | |
| ブラシレスモーター | | | |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA813PA-113</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.