

品番：EA813PA-111

品名：DC18.0V インパクトドライバー-セット(充電式)



販売価格	67,900円(税抜) / 74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜) / 74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A7PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	18V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約55分
回転数	強:0~2,500、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,500rpm	打撃数	強:0~3,100、中:0~2,900、弱:0~1,900、テクス:0~1,200回/分
最大トルク:160N・m			
締付能力	普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm	サイズ	118×66×226(H)mm
重量	1.5kg	機能	無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
防じん・耐水機能	IP56	カーボンブラシ	ブラシレスモーター

#### 〈セット内容〉

充電式インパクトドライバー(EA813PA-11)

バッテリー×2個

充電器

樹脂ケース

両頭(+) ビット#2×65mm
両頭(+) ビット#2×110mm
両頭ビット(+) #2・(-)6.0mm
3/8"DR×1/4"HEX 65mm ソケットアダプター
3/8"DRソケットセット…6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm
6本組コーティングストレートドリル(六角軸/HSS-Coat) …1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm…
Hexドライバービットセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
マグネットキャッチ×2個

代替品

	<p><b>品番</b> EA813PA-111A  <b>コメント</b> 変更点:本体のみ</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.