

品番 : EA813PA-111A

品名 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	83,700円(税抜)／92,070円(税込)		
カタログ価格	83,700円(税抜)／92,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	18V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約60分
回転数	強、即フル:0～2,800rpm 中:0～1,450rpm 弱:0～950rpm テクス:0～2,800rpm	打撃数	強:0～3,100回/分 中:0～2,500回/分 弱:0～1,800回/分 テクス:0～2,500回/分 即フル:3,100回/分
最大トルク	強、即フル:170N・m 中:150N・m 弱:26N・m	締付能力	<ul style="list-style-type: none"><li>・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)160本)</li><li>・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>・穴あけ</li> <li>DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴</li> </ul>
サイズ	127×60×224(H)mm	重量	1.45kg
機能	無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付	防じん・耐水機能	IP56
カーボンブラシ	ブラシレスモーター		

#### 〈セット内容〉

充電式インパクトドライバー(EA813PA-11A)

バッテリー×2個

充電器

樹脂ケース

両頭(+)ビット#2×65mm

両頭(+)ビット#2×110mm

両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm

3/8"DR×1/4"HEX 65mm ソケットアダプター

3/8"DRソケットセット…6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm

6本組コーティングストレートドリル(六角軸/HSS-Coat) …1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm

Hexドライバービットセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

10個用ソケットホルダー

5本用ビットケース、10本用ビットケース

マグネットキャッチ×2個

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA813PA-113  <b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.