
品番: EA813PA-112A

品名: DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	92,400円(税抜)/101,640円(税込)				
カタログ価 格	92,400円(税抜)/101,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 08:37現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0867ページ				











トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載

## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1LJ2G-B※ESCOオリジナル セット品
<セット内容>	充電式インパクトドライバー (EA813PA-15) 電ドルソケット 10・12・14・17・19・21mm 電ドルソケットホルダーセット #2×65mm 衝撃吸収ビット(高硬度 /2本組) #2×110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組) 1/4¥"Hex ビットホルダー(5本組) マグネットキャッチ(ドライバービット用 /2個) 六角軸ドリル(HSS-Coat)1.5・2.0・2. 5・3.0・4.0・5.0mm	仕様	樹脂ケースセット
最大トルク	強・即フル:170N·m 中:150N·m 弱:26N·m	締付能力	普通ボルト: M6~M16 高力ボルト: M6~M12 テクス: $\phi$ 3.5~6mm 木ねじ: $\phi$ 3.5~9.5mm
バッテリー	18.0V(リチウムイオン5.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約60分	回転数	強:0~2,800rpm 中:0~1,450rpm

			弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm 即フル:2,800rpm
打擊数	強:0~3,100回/分中:0~2,500回/分弱:0~1,800回/分テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分	重量	1.7kg
付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース		

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

M12高力ボルト締め連続作業量

トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。

米松へのφ4.5×120mm木ネジ締めスピード

トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。

モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。

影が出にくい2灯LEDを新搭載

ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー

予備ビットの収納スペースを確保

使い勝手を大幅に向上した新設計ケース

- ・長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。
- ・ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。
- ・ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。

## 代替品



**品番** EA813PA-113

コメント 仕様をご確認ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.