

品番：EA813PA-126A

品名：DC14.4V マルチインパクトドライバースセット(充電式)



販売価格	89,400円(税抜) / 98,340円(税込)		
カタログ価格	89,400円(税抜) / 98,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A9LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品
<p>〈セット内容〉</p> <ul style="list-style-type: none">・充電式インパクトドライバー・両頭(+)<small>ビット</small>#2×65mm・両頭(+)<small>ビット</small>#2×110mm・両頭<small>ビット</small>(+)<small>#2</small>・(-)6.0mm・ソケットアダプター・ソケットセット(3/8"DR:6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm)・6本組コーティングストレートドリル・Hexドライバー<small>ビット</small>セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 全長:50mm)・マグネットキャッチ			
<p>〈充電式インパクトドライバー仕様〉</p>			
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	インパクト:115N・m ドリルHigh:9N・m ドリルlow:26N・m
締付能力	木ねじ: φ3.5~φ9.5mm テクスネジ: φ3.5~φ6mm 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約35分
回転数	インパクトモード時:0~1,850回転/分 ドリルHighモード時:145~980回転/	打撃数	インパクトモード時:0~3,000回/分

	分 ドリルLowモード時:50~300回転/分		
穴あけ能力	木工ドリルビット: ϕ 35mm 鉄工ドリルビット: ϕ 13mm 鉄工ホールソー: ϕ 33mm	サイズ	198×234×61(H)mm
重量	1.8kg	防じん・耐水機能	IP56
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時:21段切替 約0.7~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
振動3軸合成値	7.5m/s ²	付属品	急速充電器、バッテリー×2個、プラスチックケース
インパクト/ドライバードリル切替式			
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.