


品番：EA813PA-15

品名：DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバ-(充電式)



販売価格	99,900円(税抜) / 109,890円(税込)		
カタログ価格	99,900円(税抜) / 109,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1LJ2G-B
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	強・即フル: 170N・m 中: 150N・m 弱: 26N・m
締付能力	普通ボルト: M6~M16 高力ボルト: M6~M12 テクス: ϕ 3.5~6mm 木ねじ: ϕ 3.5~9.5mm	バッテリー	18.0V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	強: 0~2,800rpm 中: 0~1,450rpm 弱: 0~950rpm テクス: 0~2,800rpm 即フル: 2,800rpm	打撃数	強: 0~3,100回/分 中: 0~2,500回/分 弱: 0~1,800回/分 テクス: 0~2,500回/分 即フル: 3,100回/分
サイズ	127×60×240(H)mm	重量	1.7kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.