品番: EA813PA-15

品名: DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(充電式)



販売価格	84,000円(税抜)/92,400円(税込)				
カタログ価 格	84,000円(税抜)/92,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 02:37現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0867ページ				







トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載

## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1∐2G-B
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	強・即フル:170N·m 中:150N·m 弱:26N·m
締付能力	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 テクス: φ3.5~6mm 木ねじ: φ3.5~9.5mm	バッテリー	18.0V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	強:0~2,800rpm 中:0~1,450rpm 弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm 即フル:2,800rpm	打擊数	強:0~3,100回/分 中:0~2,500回/分 弱:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分
サイズ	127×60×240(H)mm	重量	1.7kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.