

品番：EA813PA-17

品名：DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバ-(赤/充電式)



販売価格	99,900円(税抜) / 109,890円(税込)		
カタログ価格	99,900円(税抜) / 109,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1LJ2G-R
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	強:170N・m 中:150N・m 弱:26N・m 即フル:170N・m
締付能力	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 テクス:3.5~6mm 木ねじ:3.5~9.5mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	強:0~2,800rpm 中:0~1,450rpm 弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm 即フル:2,800rpm	打撃数	強:0~3,100回/分 中:0~2,500回/分 弱:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分
サイズ	127×60×240(H)mm	重量	1.7kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付			
モーター寿命約2倍のブラシレスモーター搭載			

高力ボルト締めや長いネジ締めなど、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。 ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。
「Smart BL」と「新風路設計」の相乗効果で、ボルト締めや長いネジ締めなど、高負荷作業における連続作業耐久力を飛躍的に向上。
トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。
トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。
新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.