品番: EA813PA-18

品名: DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)



販売価格	84,500円(税抜)/92,950円(税込)				
カタログ価 格	84,500円(税抜)/92,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 13:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0867ページ				















既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業や、間柱のあいだでのビス打ちなど、狭所作業のお悩みを98mmのヘッドサイズで解決

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1PD1J18D-B
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	強モード:155N·m 中モード:120N·m 弱モード:40N·m
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リ チウムイオン)両用	充電器	AC100V
充電時間	約40分	回転数	強:0~2,700 中:0~1,600 弱:0~1,000 テクス:0~2,700rpm
打擊数	強モード:0~4,100回/分中モード:0~3,100回/分弱モード:0~1,000回/分テクス:0~2,100回/分	締付能力	普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M10 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm
LEDライト	3モード(スイッチ連動・手動ON・手動 OFF)	サイズ	98×59×243(H)mm
重量	1.5kg	カラー	黒
防じん・耐水機能	IP56	チャック	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)

ブラシレスモーター

業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比ー20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。独自の機構でカムアウト低減。業界初!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格

「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載:高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。

別売のアタッチメントを付け替えることで、インパクトドライバーで様々な作業が可能に。

アタッチメント(別売)が本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、 安定した作業を実現。

アタッチメント(EA813PA-81・-82別売)接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。

ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.