

品番：EA813PA-26A

品名：DC14.4V マルチインパクトドライバ- (充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 83,900円(税抜) / 92,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 83,900円(税抜) / 92,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/09/18 04:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0867ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|----------|--|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A9LJ2F-B |
| 仕様 | プラスチックケースセット | 最大トルク | インパクト:115N・m ドリルHigh:9N・m ドリルLow:26N・m |
| 締付能力 | 木ねじ:φ3.5~φ9.5mm テクスネジ:φ3.5~φ6mm 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12 | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約35分 |
| 回転数 | インパクトモード時:0~1,850回転/分 ドリルHighモード時:145~980回転/分 ドリルLowモード時:50~300回転/分 | 打撃数 | インパクトモード時:0~3,500回/分 |
| 穴あけ能力 | 木工ドリルビット:φ35mm 鉄工ドリルビット:φ13mm 鉄工ホールソー:φ33mm | サイズ | 198×61×234(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | 防じん・耐水機能 | IP56 |
| クラッチ作動トルク | ドリルドライバーモード時:21段切替 約0.7~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ | チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) |
| 振動3軸合成値 | 7.5m/s ² | 付属品 | 急速充電器、バッテリー×2個、プラス |

チックケース

インパクト/ドライバードリル切替式

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.