

品番：EA813PA-31

品名：DC 18V マルチインパクトドライバ(充電式)



販売価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
カタログ価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A9PN2G-B
バッテリー	18Vリチウムイオン電池3.0Ah	充電器	AC100V
充電時間	約35分	最大締付トルク	インパクトモード時:135N・m ドリルHighモード時:10N・m ドリルLowモード時:28N・m
回転数	インパクトモード時:0~2,300rpm ドリルHighモード時:180~1,200rpm ドリルLowモード時:60~380rpm	打撃数	インパクトモード時:0~3,500回/分
穴あけ能力	木工ドリルビット:~φ35mm 金工ドリルビット:~φ13mm 金工ホールソー:~φ33mm	締付能力	木ねじ:φ3.5~φ9.5mm テクスねじ:φ3.5~φ6mm 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12
サイズ	198×61×226(H)mm	重量	1.7kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース		
インパクト/ドライバードリル切替式			
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

