

品番 : EA813PA-33

品名 : DC18.0V マルチインパクトドライバー-(黒/充電式)



販売価格	87,300円(税抜)／96,030円(税込)		
カタログ価格	87,300円(税抜)／96,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



インパクトドライバーとドリルドライバーの1台2役

#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A9L2G-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用:約40分 フル:約60分
ネジ締め能力	《インパクトモード》木ネジ・米松(φ4.2×75mm):約480本、テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm):約1,200本	ボルト締め能力	《インパクトモード》ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約350本
穴あけ能力	《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(φ18・板厚120mm):約135穴	回転数	インパクトモード時:0~2,300回転/分 ドリルHighモード時:180~1,200回転/分 ドリルLowモード時:60~380回転/分 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
打撃数	インパクトモード時:0~3,500回/分	サイズ	198×61×242(H)mm
重量	1.9kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

チャック	ワンタッチピットロック方式(段付までの寸法が13mm)	クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時:21段切替 (約0.7~4.4N·m{7~45kgf·cm}まで約0.2N·m{2kgf·cm}きざみ)
振動3軸合成値	7.5m/s <sup>2</sup>	最大トルク	135N·m
適応用途	木ネジ: $\phi$ 3.5~9.5mm テクスネジ: $\phi$ 3.5~6mm 普通ボルト:M6~14 高力ボルト:M6~12		
ドリルとインパクトの1台2役			
さまざまな作業をこなす3モード			
ドリルドライバーHighモード:金工穴あけ・木工穴あけ、小ネジ締めなどに。 ドリルドライバーLowモード:パワーの必要な大径の金工穴あけ・木工穴あけに。 インパクトモード:長いネジ締め、テクスネジ締め、ボルト締めに。			
※18Vバッテリーを使用した場合の数値です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.