品番: EA813PA-4

品名: DC14.4V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)



販売価格	81,100円(税抜)/89,210円(税込)				
カタログ価 格	81,100円(税抜)/89,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/04 09:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0867ページ				















## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1PD1J14D-B
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	強モード:140N·m 中モード:120N·m 弱モード:40N·m
バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah) 18V(リチウムイオン)両対応	充電器	AC100V
充電時間	約60分	回転数	強:0~2,700 中:0~1,600 弱:0~1,000 テクス:0~2,700rpm
打擊数	強モード:0~4,100回/分中モード:0~3,100回/分弱モード:0~1,000回/分テクス:0~2,100回/分	能力	普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M10 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm
LEDライト	3モード(スイッチ連動・手動ON・手動 OFF)	サイズ	98×59×235(H)mm
重量	1.4kg	カラー	黒
防じん・耐水機能	IP56	チャック	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース		

ブラシレスモーター、正逆転、LEDライト

狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー

「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載

高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。

間柱のあいだのビス打ち、既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業等に最適な業界最短ヘッドサイズ98mmを実現

パナソニック従来品の半分押し付け力でねじ締めが可能、独自の機構でカムアウト低減

芯ブレ低減

従来軸受けにボールベアリングを追加し、ビットホルダーのブレを抑制。さらに (ビットホルダーの) 内寸を最適化し、ビットのがたつきを抑制。

予備ビットの収納スペースを確保

本体底部の内側に、65mmピットを2本(左右各1本)収納可能。

別売のアタッチメント(EA813PA-81・-82)を付け替えることで、様々な作業が可能に。狭所、隅、壁際など、自在に対応できる2種のアタッチメントをラインナップ。入り組んだ場所でもスムーズに、美しい仕上げをサポートします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.