品番: EA813PA-82

品名:アングルアタッチメント



販売価格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)					
カタログ価 格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:07現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0867ページ					



狭所作業が快適。

8方向に取付可能。



仕様

ler lâ,							
メーカー	パナソニック	型番	EZ9HX501				
チャック	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)	全長	103mm				
センターハイト	18mm	ヘッドハイト	53mm				
取付角度	8方向(45°きざみ)	重量	250g				
ねじ締め能力	万能ビス・米松:3.5~6.8mm テクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm	穴あけ能力	木工ドリル・パーチクルボード (板厚20mm): $\sim \phi$ 35mm 木エホールソー・パーチクルボード (板厚20mm): $\sim \phi$ 36mm				
適合品番	EA813PA-4、-5、-18、-19、 EA813PB-61用						
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。							

株式会社エスコ