

品番：EA813PA-82

品名：アングルアタッチメント



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 19:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0847ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ9HX501
チャック	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)	全長	103mm
センターハイト	18mm	ヘッドハイト	53mm
取付角度	8方向(45°きざみ)	重量	250g
ねじ締め能力	万能ビス・米松: 3.5~6.8mm テクス・SPC(板厚1.6mm): 3.5~6mm	穴あけ能力	木工ドリル・パーティクルボード(板厚20mm): ~φ35mm 木工ホールソー・パーティクルボード(板厚20mm): ~φ36mm
適合品番	EA813PA-4、-5、-18、-19、 EA813PB-61用		

配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。

狭所作業が快適。

8方向に取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

