

品番：EA813PB-1A

品名：DC14.4V ドライバードリル(充電式)



販売価格	105,500円(税抜) / 116,050円(税込)		
カタログ価格	105,500円(税抜) / 116,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0846ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ74A3LJ2F-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	高速:70~1,450回転/分、低速: 30~430回転/分	能力	金工ホールソー: φ33mm、木工: ~φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス: ~6mm、小ねじ:~M5
サイズ	189×68×246(H)mm	重量	1.85kg
最大締付トルク(弾性体 締付トルク)	高速:10N・m(102kgf・cm)、低速: 28N・m(286kgf・cm)	最大締付トルク(剛性体 締付トルク)	低速:40N・m(408kgf・cm)
チャック能力	1.5~13mm	防じん・耐水性能	IP56
穴あけ	《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1. 6mm)約35穴 《Highモード》木工・米松 (φ15×120mm)約160穴 《Highモード》木工・米松 (φ21×120mm)約100穴	ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ4. 1×25mm)約1600本
クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5~4.4N・m {5~45kgf・cm}まで約0.23N・m {2.36kgf・cm}きざみ)	付属品	急速充電器、電池パック(14.4V・5. 0Ah)×2個、樹脂ケース
色	黒		

14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー
ブラシレスモーター
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付
窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。
「Smart BL」ベクトル制御技術搭載（メーカー側で特許出願中）で、トルクアップにより穴あけ作業が快適に
「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。 タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。 自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。
本体を軽量化し、取り回しやすさを向上 アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。
LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。 LEDの明るさを約150%アップ（メーカー比）。ビット先端をクッキリ。
予備ビットの収納スペースを確保 本体底部の内側に、65mmビットを2本（左右各1本）収納可能。
長期使用による先端工具のすべりを抑制 チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持
先端工具をキレイに収納。 長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
積み重ねても崩れにくい ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.