

品番：EA813PB-34

品名：DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式)



販売価格	109,700円(税抜) / 120,670円(税込)		
カタログ価格	109,700円(税抜) / 120,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0846ページ		



トルクをアップし、高い負荷がかかっても、もたつかず、粘り強く穴あけ

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ74A3LJ2G-R
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	低速:30~530rpm、高速:70~1,800rpm	能力	サイディング:~φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~φ8mm、テクス:~φ6mm、小ねじ:~M5
サイズ	189×68×254(H)mm	重量	2.0kg
最大締付トルク(弾性体締付トルク)	高速:12N・m(122kgf・cm) 低速:32N・m(327kgf・cm)	最大締付トルク(剛性体締付トルク)	低速:50N・m(510kgf・cm)
チャック能力	1.5~13mm	防じん・耐水性能	IP56
穴あけ	《Highモード》ホルソー-SPC(φ21×1.6mm)約45穴 《Highモード》木工・米松(φ15×120mm)約240穴 《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)約150穴 《Highモード》(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴	ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約1550本 《Highモード》コーチネジ・米松(M6×80mm)約300本

クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5~4.4N・m {5~45kgf・cm}まで約0.23N・m {2.36kgf・cm}きざみ)	付属品	急速充電器、バッテリー(18V・5.0Ah) ×2個、樹脂ケース
色	赤		
14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー			
ブラシレスモーター			
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付			
窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。			
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。			
「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ			
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載			
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース			
タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。			
二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付			
本体を軽量化し、取り回しやすさを向上 アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。			
LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。 LEDの明るさを約150%アップ(メーカー比)。ビット先端をクッキリ。			
予備ビットの収納スペースを確保 本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。			
長期使用による先端工具のすべりを抑制 チャックの爪に摩擦に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持			
先端工具をキレイに収納。 長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能			
積み重ねても崩れにくい ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.