

品番：EA813PB-51

品名：DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,300円(税抜) / 65,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,300円(税抜) / 65,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/20 00:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0845ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|-----------|--|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1D31F10D-R |
| 仕様 | セット | 最大トルク | 高速:約6N・m 低速:約18N・m |
| チャック | キーレスチャック方式(φ0.8~10mm) | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah) |
| 充電器 | 充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:60W 質量:640g | 充電時間 | 実用充電:約25分 フル充電:約45分 |
| 回転数 | 《高速》0~1550回転/分 《低速》0~400回転/分 | サイズ | 159×68×219mm |
| 重量 | 1.2kg | クラッチ | 15段階 |
| 付属品 | EZ9K01:プラスチックケース EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個) | 作業レンジ(mm) | 木ネジ(米松):φ2.1~6.8 テクス(対SPC・厚み2.3mm):φ3.5~φ6 小ネジ:M3~M5 木工(対米松・厚み120mm):~φ21 金工(対鉄板・厚み2.3mm):~φ10 金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm):~φ21 |

| | | |
|--|--|--|
| 能力(目安・フル充電で) | <p>ネジ締め:《高速モード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約310本</p> <p>穴あけ:《低速モード》金工ホルソー・SPC(φ20×1.6mm)約14穴、《高速モード》木工・米松(φ15×20mm)約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(φ100×12.5mm)約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(φ100×6mm)約35穴</p> | |
| 電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | | |
| 軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。 | | |
| 1.2Kgの軽量本体で軽作業も快適。 | | |
| 10mmキーレスチャックでビットからドリルまで多様な先端工具に対応し、幅広い作業が可能。 | | |
| LEDライトで暗所作業が快適。 | | |
| 軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.