品番: EA813PD-111B

品名: DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)



販売価格	109,900円(税抜)/120,890円(税込)				
カタログ価 格	109,900円(税抜)/120,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/04 17:08現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0868ページ				





















持運びに便利なキャリーケースが付いたESCOオリジナルのインパクトレンチセット

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A8LJ2G-B※ESCOオリジナル セット品
最大トルク	280N·m	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
本体サイズ(W×D×H) mm	143×73×249	充電器	AC100V
チャック	1/2" DR リテーナリング(Cバネ)付 ピン方式	防じん・耐水性能	IP56
振動3軸合成値	12.8m/s2	充電時間	実用充電時(約80%):約40分フル充電時:約60分
締付能力	普通ボルト:M10~16 高力ボルト:M10~20 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高 カボルト)約350本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高	回転数	強:0~2,500rpm 中:0~1,500rpm 弱:0~1,000rpm

	力ボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普 通ボルト)約1,900本		
打擊数	強:0~3,600回/分中:0~2,900回/分弱:0~1,900回/分	機能	電子スピードコントロール、正逆回転 切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ 対応フック、ブレーキ、LEDライト
セット内容	・EA813PD-13:充電式インパクトレンチ ・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角)・・・10・12・13・14・17・19・21・22・24・2・手袋(人工皮革)・キャリーケースC	キャリーケース 26・27・30・32mm、150mmコ	サイズ:420(W)×250(D)×400(H) mm 素材:ポリエステル(600デニール) ニクステンションバー、ボールジョイント

(1/2")インパクトソケットセット

手袋(人工皮革)

キャリーケース付

ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。

14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式

M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。

代替品



品番 EA813PD-111C

コメント 変更点:作業手袋なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.