

品番：EA813PD-111C

品名：DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)



販売価格	126,500円(税抜) / 139,150円(税込)		
カタログ価格	126,500円(税抜) / 139,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 01:37現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0848ページ		



持運びに便利なキャリーケースが付いたESCOオリジナルのインパクトレンチセット

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A8LJ2G-B※ESCOオリジナルセット品
------	--------	----	----------------------------

<セット内容>

<インパクトレンチセット仕様>

- 先端差込角・・・1/2" DR(12.7mm)/リテーナリング(Cバネ)付
- 最大トルク・・・280N・m
- バッテリー・・・リチウムイオン(18V/5.0Ah)
- 充電器・・・AC100V
- 充電時間・・・実用充電時(約80%):約40分、フル充電時:約60分
- 本体サイズ・・・143×73×249(H)mm
- 重量・・・1.8kg
- 付属品・・・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
- 防じん・防水性能・・・IP56
- 機能・・・電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト
- 締付能力
普通ボルト:M10～20、高力ボルト:M10～16、木ねじ:3.5～9.5mm、テクス:3.5～6mm
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本
- 回転数・・・強:0～2,500、中:0～1,500、弱:0～1,000rpm
- 打撃数・・・強:0～3,600回/分、中:0～2,900回/分、弱:0～1,900回/分
- ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。
- 14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式。

<インパクト用ソケットセット仕様>

- 1/2"(12.7mm)インパクトソケット(6角)・・・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm

- 1/2”(12.7mm)エクステンションバー…全長:150mm
- 1/2”(12.7mm)ボールジョイント…全長:85.5mm
- 専用ケース付

〈キャリー付ツールバッグ仕様〉

- 容量…26L
- サイズ…420(W)×250(D)×400(H)mm
- 重量…2.6kg
- 材質…ポリエステル(600デニール)

インパクトレンチ・インパクト用ソケットをセットしたエスコオリジナルセット品になります。キャリー付ツールバッグが付属しているため持ち運びに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.