

品番 : EA813PD-13

品名 : DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 103,000円(税抜)／113,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 103,000円(税抜)／113,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/12 00:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0848ページ | | |



カタログ訂正

23/11/07 ●部品のバッテリー品番 誤:EA813PB-14.4C 正:EA813PB-18B(9032 No.56, 57)

仕様

| | | | |
|----------|---|-------|---|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A8LJ2G-B |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 280N·m(12.7ピンタイプソケット使用時) |
| 締付能力 | 普通ボルト:M10~20 高力ボルト:M10~16 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本 | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 実用充電時(約80%):約40分 フル充電時:約60分 |
| 回転数 | 強モード:0~2,500rpm 中モード:0~1,500rpm 弱モード:0~1,000rpm | 打撃数 | 強モード:0~3,600回/分 中モード:0~2,900回/分 弱モード:0~1,900回/分 |
| サイズ | 143×73×249(H)mm | 重量 | 1.8kg |
| 防じん・耐水性能 | IP56 | チャック | □12.7 リテーナリング(Cバネ)付ビ |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----|--------------------|
| | | | ン方式 |
| 振動3軸合成値 | 12.8m/s ² | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 保護機能 | モーター高温保護、バッテリー高温保護、過放電防止、過電流保護 | | |
| 電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付、強・中・弱打撃力切替、カラビナ対応フック | | | |
| ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単 | | | |
| 14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.