

品番 : EA813PD-13

品名 : DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	103,000円(税抜) / 113,300円(税込)		
カタログ価格	103,000円(税抜) / 113,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 02:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0848ページ		



カタログ訂正

23/11/07 ●部品のバッテリー品番 誤:EA813PB-14.4C 正:EA813PB-18B(9032 No.56, 57)

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A8LJ2G-B
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	280N・m(12.7ピンタイプソケット使用時)
締付能力	普通ボルト:M10~20 高力ボルト:M10~16 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電時(約80%):約40分 フル充電時:約60分
回転数	強モード:0~2,500rpm 中モード:0~1,500rpm 弱モード:0~1,000rpm	打撃数	強モード:0~3,600回/分 中モード:0~2,900回/分 弱モード:0~1,900回/分
サイズ	143×73×249(H)mm	重量	1.8kg
防じん・耐水性能	IP56	チャック	□12.7 リテーナリング(Cパネ)付

			ン方式
振動3軸合成値	12.8m/s ²	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
保護機能	モーター高温保護、バッテリー高温保護、過放電防止、過電流保護		
電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付、強・中・弱打撃力切替、カラビナ対応フック			
ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単			
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.