

品番：EA813PE-11B

品名：DC 7.2V インパクトドライバー(スティック型/充電式)



販売価格	45,500円(税抜) / 50,050円(税込)		
カタログ価格	45,500円(税抜) / 50,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/20 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0846ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7521F07D-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.9Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約55分(フル充電) 約45分(実用充電)
回転数	0~2300rpm	打撃数	0~2800回/分
最大トルク	25N・m	締付能力	【ネジ締め】 コーススレッド・米松(φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本 【ボルト締め】 ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本
サイズ	235×44×146(H)mm(折り曲げ時)	重量	550g
チャック	ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)	振動3軸合成値	6.2m/s2
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース	適合サイズ	木ねじ:4.1mmまで 普通ボルト:M10まで

高力ボルト:M6まで

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付

2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。

電池の使い過ぎや高温を防止

スイッチの長寿命化を追求

ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.