

品番 : EA813PE-131

品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(電気工事/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 52,200円(税抜)／57,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,200円(税抜)／57,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/20 07:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0865ページ | | |



ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット

仕様

| | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7421LA2S-B※ESCOオリジナル セット品 |
| <セット内容> | EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式) #2 絶縁ビット 100・150mm トルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5 | 仕様 | 樹脂ケースセット |
| 最大トルク | 低速:6.0N・m 高速:2.0N・m | 能力 | 小ねじ:M2.5～M5、 木ねじ:2.1～4.1mm |
| バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約55分 | 回転数 | 低速:300rpm、高速:900rpm |
| サイズ | 243×46×147(H)mm | 重量 | 550g |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | | |

6.35mm六角軸

オートストップ機能、二段变速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付

軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。

配電盤のトルク管理に

ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット

トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。

トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。

ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット

代替品



| | |
|------|--------------|
| 品番 | EA813PE-131A |
| コメント | 変更点:バッテリー容量 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.