

品番：EA813PE-131A

品名：DC 7.2V ドライバードリルセット(電気工事/充電式)



販売価格	63,400円(税抜) / 69,740円(税込)		
カタログ価格	63,400円(税抜) / 69,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7421F07D-B※ESCOオリジナルセット品
用途	配電盤のトルク管理に	<セット内容>	・DC7.2V ドライバードリル(充電式) ・#2 絶縁ビット 100・150mm ・トルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:6.0N・m 高速:2.0N・m
能力	小ねじ:M2.5~M5 木ねじ:2.1~4.1mm	ネジ締め	《Highモード》小ネジ・鉄 (M4×10mmバネ座金付)約2300本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm) 約1800本 《Highモード》木ネジ・米松(φ3.5×20mm)約310本 《Lowモード》コーススレッド・米松 (φ3.8×25mm)約270本 《Lowモード》テクスネジ・鉄 (φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ	《Lowモード》木工・コンパネ (φ15×12mm)約55穴 《Lowモード》金工・鉄(φ6×0.8mm) 約60穴	バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.9Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約55分

回転数	低速:0~300rpm 高速:0~900rpm	サイズ	243×46×147(H)mm
重量	550g	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
6.35mm六角軸			
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付			
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。			
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。			
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。			
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.