

品番：EA813PE-21

品名：[充電式] ドライバードリル・作業灯セット



販売価格	70,400円(税抜) / 77,440円(税込)		
カタログ価格	70,400円(税抜) / 77,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/16 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0845ページ		



ドライバードリルと2面フレキシブルライトのセットで暗所での作業を効率よく進めます。

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7421X-B+EZ3720LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	7.2V(リチウムイオン電池1.5ah)	充電器	AC100V
充電時間	フル充電:55分、実用充電:35分	回転数	高速:0~900回転/分、低速:0~300回転/分
最大トルク	高速:2.0N・m、低速:6.0N・m	能力	小ねじ:~M5 木ねじ:~4.1mm 木工用ドリル:~15mm 金工用ドリル:~8mm
付属品	作業灯、	明るさ	450ルーメン(明るさ:強)
連続点灯(時間)	強:約2、中:約4、弱:16	替バッテリー	EA813PB-7.2B
サイズ	ドライバードリル:243×46×147(H)mm (折り曲げ時) 作業灯:125×49×257(H)mm	重量	ドライバードリル:550g 作業灯:360g

作業灯
明るさ3段階切替
電池切れお知らせ機能搭載
2面フレキシブルライト、吊り下げフックマグネットベース付

ドライバードリル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.