

品番：EA813PE-7

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式)



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EYSDA1NS
サイズ	ストレート時:276×46mm 折り曲げ時:217×134×46mm	最大トルク	最大締付トルク(弾性体締付トルク): 《高速》1.5N・m《低速》3.5N・m
チャック能力	チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)	回転数	回転数:《高速》600回転/分《低速》200回転/分 2段変速
付属品	本体、クラッチ固定カバー、急速充電器、電池パック×2個	充電時間	充電時間:《実用充電》約15分、《フル充電》約35分
機能	機能:電源自動停止機能、オートストップ機能	能力	高速:小ねじ・鉄(M4x10mm) 低速:小ねじ・鉄
3軸合成値	クラッチ作動トルク:21段階切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)	作業量	作業量(目安・フル充電で):《高速》小ねじ・鉄(M4×10mm パネ座金つき)約600本 《低速》小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
充電器	AC100V	バッテリー	3.6V
重量	480g		

代替品

品番	EA813PE-1A
コメント	13mmと11.5mmの段付ビットに対応



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.