

品番：EA813RC-6A

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,360円(税抜) / 10,296円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,360円(税抜) / 10,296円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 05:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0843ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--|--------|--------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | BD-361 |
| 仕様 | 本体 | バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.3Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 60分 |
| 回転数 | 250rpm | 穴あけ能力 | 鉄工: φ 5mm、木工: φ 6mm |
| サイズ | ストレート時: 282(W)×45(D)×53(H) mm ピストル時: 227(W)×45(D)×132(H) mm | 重量 | 480g(内蔵電池含む) |
| 付属品 | 充電器、(+)ビット: #1×75mm(片頭) ×1、#2×65mm(両頭) ×1 | ネジ締め能力 | 木ネジ: 3.8×38mm 小ネジ: M4 |
| 最大トルク | 5N・m(ドリルモード) | クラッチ数 | 11段 |
| クラッチ作動トルク | 0.9~2.0N・m | | |
| 6.35mm六角軸チャック | | | |
| バッテリー内蔵型(交換不可) | | | |
| 手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 | | | |
| 最適なトルクが選べる11段クラッチ | | | |
| ネジの締付け・ゆるめに | | | |

暗所でも作業ができるLEDライト付

持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.