品番：EA813RC-6A

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

販売価格	9,940円（税抜）／ 10,934円（税込）		
カタログ価格	9,940円（税抜）／10,934円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/05 16:14現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0861ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-361
仕様	本体	バッテリー	3.6V(リチウムイオン1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	60分
回転数	250rpm	穴あけ能力	鉄工：φ5mm、木工：φ6mm
サイズ	ストレート時：282(W)×45(D)×53(H)mm ピストル時：227(W)×45(D)×132(H)mm	重量	480g(内蔵電池含む)
付属品	充電器、(+)ビット：#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm（両頭）×1	ネジ締め能力	木ネジ：3.8×38mm 小ネジ：M4
最大トルク	5N・m(ドリルモード)	クラッチ数	11段
クラッチ作動トルク	0.9～2.0N・m		
6.35mm六角軸チャック			
バッテリー内蔵型(交換不可)			
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径			
最適なトルクが選べる11段クラッチ			
ネジの締付け・ゆるめに			

暗所でも作業ができるLEDライト付
持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.